ツールホルダ用 洗浄機

# クリーン BOX Baby



# 切りくずと汚れが

# ホルダトラブルの原因!

キズ

サビ

精度不良




- 切削工具を外して10秒洗浄!
- 電源不要のエアー式!
- 押し流し洗いで 汚れを取り去る!




## 対応ホルダ



#### 寸法図



#### 仕様



●廃液処理は、ノズルを装置から外し、廃液タンクにつなぎ稼働させてください。

### 付属品

#### フィルタ

コード	数量
CBX2-FIL	5ケ



#### フィルタ受け

コード	数量	
CBX2-FILS	1ヶ	

### オプション

#### ホルダ受け

コード	数量	備考
CBX2- 30	1ヶ	BT30用
- 40	1ヶ	BT40用
- 50	1ヶ	BT50用
- 63	1ヶ	A63用
-100	1ヶ	A100用





#### ウオッシュバスケット

コード CBX2-WBSK

●コレットや小物が洗浄できます。

#### アダプタ

コード	数量	備考
CBX2-AD30	3ケ	BT30用
-AD40	3ケ	BT40/A63用
-AD50	3ケ	BT50/A100用





#### 洗浄液

コード CBX2-EKI

●水溶性超低発泡洗浄剤

# メンテビデオ

打痕(キズ)・錆が発生した場合の 対処方法にお使いください!



MSTcorporation




ツールホルダ




機械テーブル

# ツールクリニック

ツールホルダの正しい使い方や メンテナンス方法をご紹介!





● 工具トラブル・加工不良を低減









詳細・申込み